



FREGADORA PULIDORA INALÁMBRICA PS001G



PS001G

FREGADORA PULIDORA INALÁMBRICA

**LIMPIEZA EFECTIVA
RÁPIDA Y FÁCIL**



**+210 EQUIPOS
INALÁMBRICOS
CON LA MISMA BATERÍA**

UTILIZA UNA BATERÍA 40V XGT



**XGT 40V Li-ion
max**

DISEÑO DE MANGO

De fácil agarre ajustable en sentido horizontal y vertical.


TUBO TELESCÓPICO AJUSTABLE

Con una palanca para poder fijar en cualquier posición deseada.



354 mm
RANGO DE EXTENSIÓN

CONFIGURACIÓN DE VELOCIDADES

Tres velocidades seleccionables según el modo de trabajo, ambiente y condiciones.


CAJA PARA LA BATERÍA

Evita la entrada de agua en la batería y los terminales.

LUCES LED

Dos luces en la sección del soporte del cabezal, que ilumina una amplia zona.


PS001G
FREGADORA PULIDORA INALÁMBRICA


Velocidad sin carga	Alta: 600 min ⁻¹ Media: 350 min ⁻¹ Baja: 150 min ⁻¹
Uso continuo	Alta: 30 min Media: 50 min Baja: 140 min
Dimensiones (La x An x Al)	1.080-1.435 x 204 x 36 mm
Peso	5,6 Kg


CEPILLO / PAD REEMPLAZABLE SIN TOCAR
INSTALACIÓN DE CEPILLO Y PORTA PAD

Presione la máquina ligeramente contra el suelo y active la función de encendido, apriete el gatillo del interruptor y quedará incorporado el accesorio de cepillo o porta pad.

Botón de alimentación principal


CAMBIO DE CEPILLO / PORTA PAD

Presione la máquina ligeramente contra el suelo y active la función de reversa, apriete el gatillo del interruptor y quedará desincorporado el accesorio de cepillo o porta pad.

Botón de eliminación de accesorios

